








RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	CÔTE SOUS TÊTE (L)	ÉPAISSEUR TÊTE	ÉPAISSEUR SUPPORT (E)	CAME OU EMBOUT
1127	90		11,2	44,8	1,5 mm -> 2 mm	1095-2129
1127	90		11,2	44,8	1,5 mm -> 2 mm	1095-2129
Sans Condamnation						Sans Came






RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	CÔTE SOUS TÊTE (L)	ÉPAISSEUR TÊTE	ÉPAISSEUR SUPPORT (E)	CAME OU EMBOUT
1095-750	90		8,9	45	1,5 mm -> 2 mm	1095-2129
						Sans Came



Grappin Annat Como




RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	CÔTE SOUS TÊTE (L)	ÉPAISSEUR TÊTE	ÉPAISSEUR SUPPORT (E)	CAME OU EMBOUT
1095	90		11,2	44,2	1,5 mm -> 2 mm	1095-2129
1095-10	90		11,2	44,2	1,5 mm -> 2 mm	1095-2129
Sans Condamnation						Sans Came




RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	CÔTE SOUS TÊTE (L)	ÉPAISSEUR TÊTE	ÉPAISSEUR SUPPORT (E)	CAME OU EMBOUT
1078	90		11,2	44,8	1,5 mm -> 2 mm	1095-2129
1078-10	90		11,2	44,8	1,5 mm -> 2 mm	1095-2129
Sans Condamnation						Sans Came



Grappin Annat Como



RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	CÔTE SOUS TÊTE (L)	ÉPAISSEUR TÊTE	ÉPAISSEUR SUPPORT (E)	CAME OU EMBOUT
23100-01	90 ↗		13	13	0,8 mm -> 1 mm	23129
23100-02	90 ↘		13	13	0,8 mm -> 1 mm	23129
Sans Came						






RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	CÔTE SOUS TÊTE (L)	ÉPAISSEUR TÊTE	ÉPAISSEUR SUPPORT (E)	CAME OU EMBOUT
23500-01	90 ↗		13	18	0,8 mm -> 1 mm	23129
23500-02	90 ↘		13	18	0,8 mm -> 1 mm	23129
Sans Came						






Grappin Annat Como

CLIPÉO®

PLUG & PLAY SYSTEM




RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	CÔTE SOUS TÊTE (L)	ÉPAISSEUR TÊTE	ÉPAISSEUR SUPPORT (E)	CAME OU EMBOUT
23900-01	90° ↻ ②		22	19	0,8 -> 1	23129 Sans Came




RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	CÔTE SOUS TÊTE (L)	ÉPAISSEUR TÊTE	ÉPAISSEUR SUPPORT (E)	CAME OU EMBOUT
23950-01	90° ↻ ②		22	19	0,8 -> 1	23129 Sans Came

GAC

Grappin Annat Como





RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	CÔTE SOUS TÊTE (L)	EPAISSEUR TÊTE	A	ÉPAISSEUR SUPPORT (E)
1095-140 Carré de 8	360	⊕	13	45	41	13 maxi
1095-140 F Carré Fileté de 8 M10	360	⊕	13	45	41	13 maxi
2100-32 1/4 D ou G Carré de 7		⊕	13	45	43	13 maxi






RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	CÔTE SOUS TÊTE (L)	EPAISSEUR TÊTE	ÉPAISSEUR SUPPORT (E)
1078-40	360° Carré de 8	⊕	90 MN	45	13 maxi
1078-40F	360° Carré fileté de 8M10	⊕	90 MN	45	13 maxi



Grappin Annat Como




RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	A	TIGE	OBSERVATION
33400-01	360°		43	Carré de 7	Avec poussoir à condamnation Indexation en position fermée



RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	CÔTE SOUS TÊTE (L)	EPAISSEUR TÊTE	ÉPAISSEUR SUPPORT (E)	CAME OU EMBOUT
26600-01	90 		11	27	1,5 mm -> 2 mm	1095-2129
26600-02	90 		11	27	1,5 mm -> 2 mm	1095-2129

Sans Came







RÉF.	ROTATION - SORTIE DE CLEF	FIXATION PRODUIT	CÔTE SOUS TÊTE (L)	ÉPAISSEUR TÊTE	A	ÉPAISSEUR SUPPORT (EI)
12000-09	1/4D	Carré de 8	72	45	43	13 maxi
12000-13	360°	Carré de 7	72	45	43	13 maxi
12000-17	1/4D	Carré de 7	72	45	41	13 maxi
Sans Condamnation						Sans Came





1375 A = 1/4 G

1375 B = 1/4 D






Grappin Annat Como

Poignées DOITRAND



1616 Extérieure



1632 Intérieure



Grappin Annat Como